



WTW1000WBG

Centraalstuk met draaiknevel, Serie 1930 Porzellan, polarwit

Technische karakteristieken

Architectuur

Bedieningselement	Knevel
-------------------	--------

Bediening en signalisatie

Aantal toetsen	0
----------------	---

Materiaal

Kleur	Polarwit
RAL-kleur	9010
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Porselein
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte	49,90 mm
Breedte	49,90 mm
Diepte	27,80 mm

Capaciteit

Aantal modules	0
----------------	---

Aansluiting

Type connector/stekker	Zonder
------------------------	--------

Connectiviteit

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

Uitrusting

Controlevenster/licht uitgang	Nee
-------------------------------	-----

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
Slagvastheid IK	IK02

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - +35 °C
---------------------	-------------

Teksten

Montagewijze	Voor schroefbevestiging
--------------	-------------------------

Identificatie

Samenstelling	Centraalplaat
---------------	---------------

Geschikt voor

Serie berker 1930/Glas	
------------------------	--

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja