



WLW2010WG

Touche double, R.1/R.3, blanc polaire brillant

#### Caractéristiques techniques

##### Architecture

Type d'organe de commande Touche double

##### Commandes et indicateurs

Nombre de touches 2

##### Matières

Couleur Blanc polaire

Code RAL 9010

Finition de la surface Brillant

Matière Thermoplastique

Traitement Non traité

##### Dimensions

Hauteur 57,80 mm

Largeur 57,80 mm

Profondeur 20 mm

##### Capacité

Nombre de modules 0

##### Raccordement

Type de connection / prise Sans

##### Connectivité

Type de montage Fixation par serrage

##### Équipement

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière No

##### Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage No

##### Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK05

##### Conditions d'utilisation

Température de service -5 - +35 °C

##### Textes

Mode d'installation Fixation de borne

Bouton poussoir Également pour les applications KNX : poussoir 2 postes et poussoir 2 postes groupé, 4 fonctions

Interrupteurs / Poussoirs à bascule Pour bouton-poussoir  
Pour inverseur

##### Identification

r Disposition d'assemblage Element de commande

##### Adapté à

Berker R.x

##### Durabilité

Sans halogène Oui

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui