



WLW2010WG

Wip 2-v, R.1/R.3/R.8, polarwit

Technische karakteristieken

Architectuur

Bedieningselement Dubbele toets

Bediening en signalisatie

Aantal toetsen 2

Materiaal

Kleur Polarwit

RAL-kleur 9010

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Thermoplast

Oppervlaktebehandeling Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte 57,80 mm

Breedte 57,80 mm

Diepte 20 mm

Capaciteit

Aantal modules 0

Aansluiting

Type connector/stekker Zonder

Connectiviteit

Aansluitwijze Klembevestiging

Uitrusting

Controlevenster/licht uitgang Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP20

Slagvastheid IK IK05

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - +35 °C

Teksten

Montagewijze Klembevestiging

Drukknop Ook voor KNX-toepassingen: drukknop 2-voudig en serie-drukknop 2-voudig

schakelaar/-impulsdrukknop Voor drukknoppen

Voor wissel-/kruisschakelaar

Identificatie

Samenstelling Bedieningselement

Geschikt voor

Serie berker R.x

Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

REACH conform Ja

RoHS conform Ja