



WLW2010WG

## Технічні характеристики

### Архітектура

Елемент керування/функціонування Подвійний кулісний перемикач

### Елементи керування та індикатори

Кількість кнопок 2

### Матеріали

Colour Полярна білизна

Код RAL 9010

Обробка поверхні Глянцевий

Матеріал Термопластик

Обробка Необроблений

### Розміри

Висота 57,80 mm

Ширина 57,80 mm

Глибина 20 mm

### Ємність

Кількість модулів 0

### Під'єднання

Тип роз'єму/штекера Без

### Підключення

Тип монтажу Затискне кріплення

### Обладнання

Моніторингове вікно/розетка Ні

### Аксесуари

Має поле для маркування Ні

### Безпека

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

Ударостійкість IK IK05

### Умови використання

Робоча температура -5 - +35 °C

### Тексти

Режим встановлення З'єднання хомутом

Кнопка/однотактовий вимикач Також для застосувань KNX: кнопковий, 2-груповий і груповий кнопковий, 2-груповий

Клавішний вимикач/натискна клавіша Для тумблерів  
Для перемикача/проміжного перемикача

### Ідентифікація

Схема монтажу Елемент керування

### Сумісний із

R.x / Serie 1930 / Serie Glas / Serie R.classic

### Sustainability

Без галогену Так

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так