



WTS1600WG



WCD penaarde, verhoogd aanraakv., steek, Serie 1930/Glas, polarwit

#### Technische eigenschappen

##### Spanning

Nominale spanning 250 V

##### Stroom / temperatuur

Nominale stroom 16 A

##### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - +35 °C

##### Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

##### Materiaal

Kleur Polarwit

RAL-code 9010

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Duroplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) 0 %

##### Afmetingen

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

Diepte 43,60 mm

Aantal eenheden 1

Inbouwdiepte inbouwdozen 31 mm

Inbouwdiepte 31,40 mm

##### Aansluiting

Type connector/steker Steekklem

Leidingdoorsnede 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

##### Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

##### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Steekaansluiting

Met klauwbevestiging Ja

Aansluitwijze Schroefbevestiging  
Klemmontage

Type USB-aansluiting Franse norm NF

##### Samenstelling

Type steker contactdoos Aardingspen

Stekerstand gedraaid Ja

Met klapdeksel Nee

Met ronde aardingspen Ja

Met signaallamp Nee

Met slot Nee

##### Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Uitgerust met Zonder

##### Deksel, deur

Type deksel Zonder deksel

##### Capaciteit

Aantal modules 1

---

**Veiligheid**

|  |      |
|--|------|
| Met verhoogde aanraakbeveiliging           | Ja   |
| Slagvastheid IK                            | IK02 |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |

**Functies**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Met oriëntatieverlichting | Nee |
| Met functieverlichting    | Nee |

**Identificatie**

|            |     |
|------------|-----|
| Met opdruk | Nee |
|------------|-----|

**Teksten**

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| Deur          | Centraalplaat                |
| Bedrading     | Doorverbinden mogelijk       |
| Beveiliging   | Verhoogde aanraakbeveiliging |
| Aansluitwijze | Met steekklemmen             |
| Tekst         | Zonder tekstveld             |

**Geschikt voor**

Serie 1930 / Serie Glas

**Duurzaamheid**

|              |    |
|--------------|----|
| Halogeenvrij | Ja |
| RoHS conform | Ja |