Ficha técnica do produto
WTS1600WG

WTS1600WG

1930/Glas - Tomada FR com obturadores, ligação rápida, branco brilhante

Características técnicas

Tensão	
Tensão nominal	250 V
Corrente elétrica	
Corrente nominal	16 A
Condições de utilização	
Temperatura de funcionamento	-5 - +35 °C
Frequência	
Frequência	50 - 60 Hz
Materiais	
Cor	Branco
Código RAL	9010
Acabamento	Brilhante
Material	Duroplastic
Tratamento	Sem tratamento
Contém material reciclado (% do peso total do plástico)	0 %
Dimensões	
Altura	71 mm
Largura	71 mm
Profundidade	43,60 mm
Número de unidades	1
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	31 mm
Profundidade da montagem	31,40 mm
Conexão	
Tipo de conector/ficha	Terminal de encaixe
Secção transversal de condutores	1,0 - 2,5 mm^2
Instalação, montagem	
Montagem	Encastrar
Conetividade	
Tipo de ligações	Ligação por encaixe
Com fixação por garras	Sim
Tipo de montagem	Montagem por parafuso Montagem com garras
Tipo de conector/ficha USB	Norma francesa NF
Equipamento	
Tipo de conector/ficha, tomada	Pino de ligação à terra
Inserção central com rotação	Sim
Com tampa articulada	Não
Com pino redondo de proteção da ligação à terra	Sim
Com lâmpada de sinalização	Não
Com fecho	Não
Acessórios	
Tem campo de etiquetagem	Não
Pré-equipado com	Nenhum
Tampa, porta	
Tipo de tampa	Sem tampa
Capacidade	
Número de módulos	1

Segurança	
Com proteção contra contacto	Sim
Resistência ao impactos IK	IK02
Índice de proteção IP	IP20

Funções	
Com iluminação de orientação	Não
Com iluminação funcional	Não

Identificação	
Com impressão	Não

Texto	
Tampa	Placa de cobertura central
Cablagem	Passagem de cablagem possível
Proteção	Proteção de contacto aprimorada
Tipo de ligação	Com terminais de encaixe
Etiqueta	Sem porta-etiqueta

Adequado para
Serie 1930/Glas

Sustentabilidade	
Livre de halógenio	Sim
REACh - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim