



WLW2001BG

Touche double avec inscription du symbole "flèche", R.1/R.3, noir brillant

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Touche double

Commandes et indicateurs

Nombre de touches 2

Matières

Couleur Noir
Code RAL 9005
Finition de la surface Brillant
Matière Thermoplastique
Traitement Non traité

Dimensions

Hauteur 57,80 mm
Largeur 57,80 mm
Profondeur 20 mm

Capacité

Nombre de modules 0

Raccordement

Type de connection / prise Sans

Connectivité

Type de montage Fixation par serrage

Équipement

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière No

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage No

Sécurité

Indice de protection IP IP20
Résistance aux chocs IK IK05

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - +35 °C

Textes

Impression Avec symbole « Flèche »
Mode d'installation Fixation de borne
Bouton poussoir Également pour les applications KNX : poussoir 2 postes
Interrupteurs / Poussoirs à bascule Pour bouton-poussoir
Pour inverseur

Identification

r Disposition d'assemblage Element de commande

Adapté à

SerR.Classic / Berker R.x

Durabilité

Sans halogène Oui
Conformité REACH Oui
Conforme à la directive RoHS Oui