




WLW2001BG

Bilanciere doppio con serigrafia freccia R.Classic nero lucido

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando	Doppio bilanciante
-------------------------------	--------------------

Controlli e indicatori

Numero di tasti	2
-----------------	---

Materiali

Colore	Nero
Codice RAL	9005
finitura superficiale	Lucido
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato

Serie

Altezza	57,80 mm
Larghezza	57,80 mm
Profondità	20 mm

Numero di moduli

Numero di moduli	0
------------------	---

Connessione

Tipo di connettore	Senza
--------------------	-------

Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a morsetto
---------------------------------	----------------------

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce	No
--------------------------------------	----

Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Resistenza agli urti IK	IK05

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - +35 °C
-------------------------	-------------

Testo

Stampa	Con stampa simbolo frecce
Tipo di montaggio	Fissaggio con morsetto
Pulsante	Anche per applicazioni KNX: pulsante doppio
Interruttore/pulsante a bilanciante	Per pulsanti a bilanciante Per interruttore di commutazione/invertitore

Identificazione

Disposizione di montaggio	Elemento di controllo
---------------------------	-----------------------

Adatto per

R.x / SERIE R.CLASSIC	
-----------------------	--

Sostenibilità

Senza alogeni	Si
Conformità REACH – SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si