



WTS7200PW

### Pezzo centrale ricambio presa schuko Serie 1930/Glas bianco polare lucido

#### Caratteristiche tecniche

##### Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

##### Corrente

Corrente nominale 16 A

##### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - +35 °C

#### Materiali

Colore Bianco

Codice RAL 9010

Finitura superficiale Lucido

Materiale Plastica

Trattamento Non trattato

Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) 0 %

#### Serie

Altezza 45 mm

Larghezza 45 mm

Profondità 22 mm

Numero di unità 1

Profondità delle scatole da incasso 0 mm

Profondità di installazione 0 mm

#### Connessione

Tipo di connettore Senza

Sezione del cavo 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

#### Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

#### Connettività

Tipo di connessione Senza

Con montaggio ad artiglio No

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

Tipo di connettore/spina USB SCHUKO

#### Equipaggiamento

Tipo di connettore/spina presa SCHUKO

Inserto centrale ruotato No

Con coperchio a cerniera No

Con spinotto di protezione rotondo No

Con lampada di segnalazione No

Con serratura No

#### Acessori

Con portaetichetta No

Pre-equipaggiato con nessuno

#### Porta / coperchio

Tipo di coperchio Senza coperchio

#### Numero di moduli

Numero di moduli 1

#### Protezione

Con otturatore di protezione sugli alveoli (shutter) No

Resistenza agli urti IK IK02

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

---

**Funzioni**

Con illuminazione di orientamento	No
Con illuminazione funzionale	No

**Identificazione**

Con serigrafia	No
----------------	----

**Testo**

Custodia	Piastra centrale
Cablaggio	Possibilità di cablaggio passante
Protezione	nessuno
Tipo di connessione	Con collegamenti a vite

**Adatto per**

Serie 1930 / Serie Glas

**Sostenibilità**

Senza alogeni	Si
Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si