



WLD9100GB

Η.ΠΛΑΙΣΙΟ R.CLASSIC MONO ΓΥΑΛΙ ΜΑΥΡΟ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων διακόπτη	1
Αριθμός στοιχείων	1

Υλικά

Χρώμα	Μαύρο
Κωδικός RAL	9005
Φινίρισμα επιφάνειας	Γυαλιστερό
Υλικό	Γυαλί
Περιέχει ανακυκλωμένο υλικό (% του συνολικού βάρους του πλαστικού)	0 %
Μεταχείριση	Ακατέργαστο

Διαστάσεις

Ύψος	81,20 mm
Πλάτος	81,20 mm
Βάθος	9,90 mm

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής	Όχι
----------------------------	-----

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση
Θέση τοποθέτησης/σύνδεσης	Οριζόντια Κάθετα

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
Χρήση σε υψηλότερη κατηγορία IP	IP44 σε συνδυασμό με σετ στεγανοποίησης
Αντοχή σε κρούση IK	IK02

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5 - +35 °C
-------------------------	-------------

Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης	Τοποθέτηση σφικτήρα Για κάθετη και οριζόντια τοποθέτηση
---------------------	--

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι