




WLW1000WG



Bilanciere R.Classic bianco polare lucido

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando Levetta singola

Controlli e indicatori

Numero di tasti 1

Materiali

Colore Bianco polare

Codice RAL 9010

finitura superficiale Lucido

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

Serie

Altezza 57,80 mm

Larghezza 57,80 mm

Profondità 9,55 mm

Numero di moduli

Numero di moduli 0

Connessione

Tipo di connettore Senza

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a morsetto

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce No

Acessori

Con campo per l'etichetta No

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Resistenza agli urti IK IK05

Utilizzabile in classe IP superiore IP44 in combinazione con set di guarnizioni

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - +35 °C

Testo

Tipo di montaggio Fissaggio con morsetto

Pulsante Anche per applicazioni KNX: pulsante singolo e pulsante di gruppo singolo

Interruttore/pulsante a bilanciere Per pulsanti a bilanciere
Per interruttore di commutazione/invertitore

Identificazione

Disposizione di montaggio Elemento di controllo

Adatto per

R.x

Sostenibilità

Senza alogeni Si

Conformità REACH - SVHC free Si

Conformità ROHS Si