



WLW1000WG



Wippe R.Classic polarweiß, glänzend

Technische Eigenschaften

Architektur

Steuer-/Bedienelement Vollflächige Wippe

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 1

Werkstoff

Farbe Polarweiß
 RAL Nummer 9010
 Glanzgrad Glänzend
 Werkstoff Thermoplast
 Oberfläche Unbehandelt

Abmessungen

Höhe 57,80 mm
 Breite 57,80 mm
 Tiefe 9,55 mm

Kapazität

Anzahl Module 0

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Ohne

Konnektivität

Montageart Klemmbefestigung

Ausstattung

Kontrollfenster/Lichtauslass Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20
 Stoßfestigkeit IK IK05
 Verwendbar in höheren IP-Klassen IP44 in Kombination mit Dichtungsset

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - +35 °C

Texte

Montageart Klemmbefestigung
 Drucktaster Auch für KNX-Anwendungen: Taster 1-fach und Gruppentaster 1-fach
 Wippschalter/-taster Für Wipptaster
Für Wechsel-/Kreuzschalter

Kennzeichnung

Zusammenstellung Steuerelement

Geeignet für

Serie 1930 / Serie Glas / Serie R.classic

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja
 REACh-SVHC frei Ja
 RoHS-konform Ja