



WLW2300WG



**Wip 2-v, met lens, R.1/R.3/R.8, polarwit**

**Technische karakteristieken**

**Architectuur**

Bedieningselement	Dubbele toets
-------------------	---------------

**Bediening en signalisatie**

Aantal toetsen	2
----------------	---

**Materiaal**

Kleur	Polarwit
RAL-kleur	9010
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Thermoplast
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld

**Afmetingen**

Hoogte	57,80 mm
Breedte	57,80 mm
Diepte	20 mm

**Capaciteit**

Aantal modules	0
----------------	---

**Aansluiting**

Type connector/stekker	Zonder
------------------------	--------

**Connectiviteit**

Aansluitwijze	Klembevestiging
---------------	-----------------

**Uitrusting**

Controlevenster/licht uitgang	Ja
-------------------------------	----

**Toebehoren**

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

**Veiligheid**

Beschermingsgraad IP	IP20
Slagvastheid IK	IK05

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-5 - +35 °C
---------------------	-------------

**Teksten**

Montagewijze	Klembevestiging
Verlichting	Voor verlichtings- en controlecircuit
Drukknop	Ook voor KNX-toepassingen: drukknop 2-voudig en serie-drukknop 2-voudig
schakelaar/-impulsdrukknop	Voor drukknoppen Voor wissel-/kruisschakelaar

**Identificatie**

Samenstelling	Bedieningselement
---------------	-------------------

**Geschikt voor**

Serie berker R.x	
------------------	--

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja