




WLW2300WG



Wip 2-v, met lens, R.1/R.3/R.8, polarwit

#### Technische eigenschappen

##### Uitvoering

Bedieningselement Dubbel wip

##### Bediening en signalering

Aantal toetsen 2

##### Materiaal

Kleur Polarwit

RAL-code 9010

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

##### Afmetingen

Hoogte 57,80 mm

Breedte 57,80 mm

Diepte 20 mm

##### Capaciteit

Aantal modules 0

##### Aansluiting

Type connector/steker Zonder

##### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Klembevestiging

##### Samenstelling

Controlevenster/licht uitgang Ja

##### Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

##### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Slagvastheid IK IK05

##### Teksten

Opdruk Zonder opdruk

Montagewijze Klembevestiging

Verlichting Voor verlichtings- en controlecircuit

Drukknop Ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 2-voudig en groepsimpulsdrukker 2-voudig

Wipchakelaar/-impulsdrukker Voor wipimpulsdrukker  
Voor wissel-/kruisschakelaar

##### Identificatie

Samenstelling Bedieningselement

##### Geschikt voor

R.x

##### Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja