



WLW2300WG



Технічні характеристики

Архітектура

Елемент керування/функціонування Подвійний кулісний перемикач

Елементи керування та індикатори

Кількість кнопок 2

Матеріали

Colour Полярна білизна

Код RAL 9010

Обробка поверхні Глянцевий

Матеріал Термопластик

Обробка Необроблений

Розміри

Висота 57,80 mm

Ширина 57,80 mm

Глибина 20 mm

Ємність

Кількість модулів 0

Під'єднання

Тип роз'єму/штекера Без

Підключення

Тип монтажу Затискне кріплення

Обладнання

Моніторингове вікно/розетка Так

Акcesуари

Має поле для маркування Ні

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

Ударостійкість IK IK05

Умови використання

Робоча температура -5 - +35 °C

Тексти

Режим встановлення З'єднання хомутом

Освітлення Для ланцюгів освітлення та моніторингу

Кнопка/однотактовий вимикач Також для застосувань KNX: кнопковий, 2-груповий і груповий кнопковий, 2-груповий

Клавішний вимикач/натискна клавіша Для тумблерів
Для перемикача/проміжного перемикача

Ідентифікація

Схема монтажу Елемент керування

Сумісний із

R.x / Serie 1930 / Serie Glas / Serie R.classic

Sustainability

Без галогену Так

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так