



WLW1331WG



Touche simple à voyant, R.1/R.3, blanc polaire brillant

#### Caractéristiques techniques

##### Architecture

Type d'organe de commande Touche simple

##### Commandes et indicateurs

Nombre de touches 1

##### Matières

Couleur Blanc polaire

Code RAL 9010

Finition de la surface Brillant

Matière Thermoplastique

Traitement Non traité

##### Dimensions

Hauteur 57,80 mm

Largeur 57,80 mm

Profondeur 20 mm

##### Capacité

Nombre de modules 0

##### Raccordement

Type de connection / prise Sans

##### Connectivité

Type de montage Fixation par serrage

##### Équipement

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière Oui

##### Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage No

##### Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK05

Utilisable dans une classe de protection IP plus élevée IP44 en combinaison avec le kit d'étanchéité

##### Conditions d'utilisation

Température de service -5 - +35 °C

##### Textes

Mode d'installation Fixation de borne

Éclairage Pour circuit d'éclairage et de surveillance

Bouton poussoir Également pour les applications KNX : poussoir 1 poste et poussoir 1 poste groupé

Interrupteurs / Poussoirs à bascule Pour bouton-poussoir Pour inverseur

##### Identification

r Disposition d'assemblage Element de commande

##### Adapté à

Berker R.x

##### Durabilité

Sans halogène Oui

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui