



WLW1331WG



Tecla basculante

Características técnicas

Arquitectura

Elemento de control/operación Tecla simple

Controles e indicadores

Número de teclas 1

Materiales

Colour Blanco polar

Código RAL 9010

Acabado de la superficie Brillante

Material Termoplástico

Tratamiento Sin tratamiento

Dimensiones

Altura 57,80 mm

Anchura 57,80 mm

Profundidad 20 mm

Capacidad

Número de módulos 0

Conexión

Tipo de conector/toma de corriente Sin

Conectividad

Tipo de montaje Montaje con abrazadera

Equipo

Ventana de control / salida de luz Sí

Accesorios

Tiene espacio de etiquetado No

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP) IP20

Resistencia al impacto IK IK05

Utilizable en una clase de protección IP superior IP44 en combinación con juego de juntas

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -5 - +35 °C

Texto

Tipo de montaje Fijación de conectores

Iluminación Para circuito iluminación y control

Pulsador También para aplicaciones KNX: pulsador, de 1 elemento y pulsador de grupo, de 1 elemento

Pulsador/interruptor basculante Para pulsador basculante
Para conmutador/conmutador cruzado

Identificación

Disposición de montaje Elemento de control

Características técnicas

R.x

Sostenibilidad

Sin halógenos Sí

Conforme REACH Sí

Conforme RoHS Sí