



WLV2002BG

Η.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΠΛΟΥ ΜΠΟΥΤΟΝ ΡΟΛΩΝ R.1/R.3 ΜΑΥΡΟ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Διπλό πλήκτρο

Έλεγχοι και ενδείξεις

Αριθμός μπουτόν 2

Υλικά

Χρώμα Μαύρο

Κωδικός RAL 9005

Φινίρισμα επιφάνειας Γυαλιστερό

Υλικό Θερμοπλαστικό

Μεταχείριση Ακατέργαστο

Διαστάσεις

Ύψος 57,80 mm

Πλάτος 57,80 mm

Βάθος 20 mm

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων 0

Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης Χωρίς

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Τοποθέτηση σφικκτήρα

Εξοπλισμός

Πλακίδια φωτεινά Όχι

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής Όχι

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

Αντοχή σε κρούση IK IK05

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - +35 °C

Κείμενο

Σήμανση Με επιτύπωση συμβόλου βέλους

Τρόπος εγκατάστασης Τοποθέτηση σφικκτήρα

Μπουτόν Επίσης για εφαρμογές KNX: ομαδικό μπουτόν πίεσης, διπλό

Μπουτόν/Πλήκτρο Για μπουτόν

Για απενεργοποίηση/αλλαγή/ενδιάμεσο διακόπτη

Αναγνωριστικό (ID)

Διάταξη συναρμολόγησης Στοιχείο ελέγχου

Κατάλληλο για

R.x / Serie R.classic

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι