



WTW1000PBG

Centraalstuk met draaiknevel, Serie 1930 Porzellan, zwart

Technische karakteristieken

Architectuur

Bedieningselement Knevel

Bediening en signalisatie

Aantal toetsen 0

Materiaal

Kleur Zwart

RAL-kleur 9005

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Porselein

Oppervlaktebehandeling Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte 49,90 mm

Breedte 49,90 mm

Diepte 27,80 mm

Capaciteit

Aantal modules 0

Aansluiting

Type connector/stekker Zonder

Connectiviteit

Aansluitwijze Schroefbevestiging

Uitrusting

Controlevenster/licht uitgang Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP20

Slagvastheid IK IK02

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - +35 °C

Teksten

Montagewijze Voor schroefbevestiging

Identificatie

Samenstelling Centraalplaat

Geschild voor

Serie berker 1930/Glas

Duurzaamheid

REACH conform Ja

RoHS conform Ja