



WTW1000PBG

Centraalstuk met draaiknevel, Serie 1930 Porzellan, zwart

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bedieningselement	Schakel
-------------------	---------

Bediening en signalering

Aantal toetsen	0
----------------	---

Materiaal

Kleur	Zwart
RAL-code	9005
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Porselein
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte	49,90 mm
Breedte	49,90 mm
Diepte	27,80 mm

Capaciteit

Aantal modules	0
----------------	---

Aansluiting

Type connector/steker	Zonder
-----------------------	--------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

Samenstelling

Controlevenster/licht uitgang	Nee
-------------------------------	-----

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK02

Teksten

Wipschakelaar/-impulsdrukker	Voor wipimpulsdrukker Voor wissel-/kruisschakelaar
------------------------------	---

Identificatie

Samenstelling	Centraalplaat
---------------	---------------

Geschikt voor

Serie 1930 / Serie Glas	
-------------------------	--

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja