



WTW1000PBG

Centraalstuk met draaiknevel, Serie 1930 Porzellan, zwart

Technische eigenschappen

**Uitvoering**

Bedieningselement Schakel

**Bediening en signalering**

Aantal toetsen 0

**Materiaal**

Kleur Zwart

RAL-code 9005

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Porselein

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

**Afmetingen**

Hoogte 49,90 mm

Breedte 49,90 mm

Diepte 27,80 mm

**Capaciteit**

Aantal modules 0

**Aansluiting**

Type connector/steker Zonder

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze Schroefbevestiging

**Samenstelling**

Controlevenster/licht uitgang Nee

**Toebehoren**

Heeft tekstveld Nee

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Slagvastheid IK IK02

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur -5 - +35 °C

**Teksten**

Montagewijze Voor schroefbevestiging

**Identificatie**

Samenstelling Centraalplaat

**Geschikt voor**

Serie 1930 / Serie Glas

**Duurzaamheid**

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja