



WTW1000PBG

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de órgão de comando	Botão
--------------------------	-------

Controlos e indicadores

Número de teclas (gang)	0
-------------------------	---

Materiais

Cor	Preto
Código RAL	9005
Acabamento	Brilhante
Material	Porcelana
Tratamento	Sem tratamento

Dimensões

Altura	49,90 mm
Largura	49,90 mm
Profundidade	27,80 mm

Capacidade

Número de módulos	0
-------------------	---

Conexão

Tipo de conector/ficha	Sem
------------------------	-----

Conetividade

Tipo de montagem	Montagem por parafuso
------------------	-----------------------

Equipamento

Janela de controlo/saída de luz	Não
---------------------------------	-----

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Segurança

Índice de proteção IP	IP20
Resistência ao impactos IK	IK02

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - +35 °C
------------------------------	-------------

Texto

Modo de instalação	Para fixação por parafuso
--------------------	---------------------------

Identificação

Sistema de montagem	Placa de cobertura central
---------------------	----------------------------

Adequado para

Serie 1930/Glas	
-----------------	--

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim