



WTW1000PBG

Η.ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ 1930 PORZELLAN ΜΑΥΡΟ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Εναλλαγή

Έλεγχοι και ενδείξεις

Αριθμός μπουτόν 0

Υλικά

Χρώμα Μαύρο

Κωδικός RAL 9005

Φινίρισμα επιφάνειας Γυαλιστερό

Υλικό πορσελάνη

Μεταχείριση Ακατέργαστο

Διαστάσεις

Ύψος 49,90 mm

Πλάτος 49,90 mm

Βάθος 27,80 mm

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων 0

Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης Χωρίς

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Στερέωση με βίδες

Εξοπλισμός

Πλακίδια φωτεινά Όχι

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής Όχι

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

Αντοχή σε κρούση IK IK02

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - +35 °C

Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης Για βιδωτή στερέωση

Αναγνωριστικό (ID)

Διάταξη συναρμολόγησης Κεντρική πλάκα καλύμματος

Κατάλληλο για

Σειρές 1930 / Serie Glas

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι