



WLW2010BG

Wip 2-v, R.1/R.3/R.8, zwart

Technische karakteristieken

Architectuur

Bedieningselement	Dubbele toets
-------------------	---------------

Bediening en signalisatie

Aantal toetsen	2
----------------	---

Materiaal

Kleur	Zwart
RAL-kleur	9005
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Thermoplast
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte	57,80 mm
Breedte	57,80 mm
Diepte	20 mm

Capaciteit

Aantal modules	0
----------------	---

Aansluiting

Type connector/stekker	Zonder
------------------------	--------

Connectiviteit

Aansluitwijze	Klembevestiging
---------------	-----------------

Uitrusting

Controlevenster/licht uitgang	Nee
-------------------------------	-----

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
Slagvastheid IK	IK05

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - +35 °C
---------------------	-------------

Teksten

Montagewijze	Klembevestiging
Drukknop	Ook voor KNX-toepassingen: drukknop 2-voudig en serie-drukknop 2-voudig
schakelaar/-impulsdrukknop	Voor drukknoppen Voor wissel-/kruisschakelaar

Identificatie

Samenstelling	Bedieningselement
---------------	-------------------

Geschikt voor

Serie berker R.x	
------------------	--

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja