




WLW2010BG

Bilanciere doppio R.Classic nero lucido

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando Doppio bilanciante

Controlli e indicatori

Numero di tasti 2

Materiali

Colore Nero

Codice RAL 9005

finitura superficiale Lucido

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

Serie

Altezza 57,80 mm

Larghezza 57,80 mm

Profondità 20 mm

Numero di moduli

Numero di moduli 0

Connessione

Tipo di connettore Senza

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a morsetto

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce No

Acessori

Con campo per l'etichetta No

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Resistenza agli urti IK IK05

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - +35 °C

Testo

Tipo di montaggio Fissaggio con morsetto

Pulsante Anche per applicazioni KNX: pulsante doppio e pulsante di gruppo doppio

Interruttore/pulsante a bilanciante Per pulsanti a bilanciante
Per interruttore di commutazione/invertitore

Identificazione

Disposizione di montaggio Elemento di controllo

Adatto per

R.x

Sostenibilità

Senza alogeni Si

Conformità REACH - SVHC free Si

Conformità ROHS Si