



WLW1332WG



Wippe mit klarer Linse und Aufdruck Symbol Licht R.Classic polarweiß, glänzend

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement Vollflächige Wippe

**Bedienelemente und Anzeigen**

Anzahl der Tasten 1

**Werkstoff**

Farbe Polarweiß  
 RAL Nummer 9010  
 Glanzgrad Glänzend  
 Werkstoff Thermoplast  
 Oberfläche Unbehandelt

**Abmessungen**

Höhe 57,80 mm  
 Breite 57,80 mm  
 Tiefe 20 mm

**Kapazität**

Anzahl Module 0

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp Ohne

**Konnektivität**

Montageart Klemmbefestigung

**Ausstattung**

Kontrollfenster/Lichtauslass Ja

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld Nein

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20  
 Stoßfestigkeit IK IK05  
 Verwendbar in höheren IP-Klassen IP44 in Kombination mit Dichtungsset

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur -5 - +35 °C

**Texte**

Aufdruck Mit Aufdruck Symbol Licht  
 Montageart Klemmbefestigung  
 Beleuchtung Für Beleuchtung und Kontrollschaltung  
 Drucktaster Auch für KNX-Anwendungen: Gruppentaster 1-fach  
 Wippschalter/-taster Für Wipptaster  
Für Wechsel-/Kreuzschalter

**Kennzeichnung**

Zusammenstellung Steuerelement

**Geeignet für**

Serie 1930 / Serie Glas / Serie R.classic

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei Ja  
 REACh-SVHC frei Ja  
 RoHS-konform Ja