



WLW1332WG



Wip met lens en lichtsymbool, R.1/R.3/R.8, polarwit

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bedieningselement Enkele wip

Bediening en signalering

Aantal toetsen 1

Materiaal

Kleur Polarwit

RAL-code 9010

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte 57,80 mm

Breedte 57,80 mm

Diepte 20 mm

Capaciteit

Aantal modules 0

Aansluiting

Type connector/steker Zonder

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Klembevestiging

Samenstelling

Controlevenster/licht uitgang Ja

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Slagvastheid IK IK05

Bruikbaar in hogere IP-klasse IP44 in combinatie met afdichtset

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - +35 °C

Teksten

Opdruk Met opgedrukt lichtsymbool

Montagewijze Klembevestiging

Verlichting Voor verlichtings- en controlecircuit

Drukknop Ook voor KNX-toepassingen: groepsimpulsdrukker 1-voudig

Wipschakelaar/-impulsdrukker Voor wipimpulsdrukker

Voor wissel-/kruisschakelaar

Identificatie

Samenstelling Bedieningselement

Geschikt voor

R.x

Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja