



WLF6653BG



**Lámpara de señalización LED, iluminación roja/verde**

**Características técnicas**

**Tensión**

Tensión asignada 230 V

**Potencia**

Potencia consumida 0,50 W

Lámpara incandescente de potencia 0,5 - 0,5 W

**Frecuencia**

Frecuencia 50 - 60 Hz

**Iluminación**

Tipo de lámpara LED

**Materiales**

Colour Negro

Código RAL 9005

Acabado de la superficie Brillante

Material Metal  
Plástico

Tratamiento Sin tratamiento

**Dimensiones**

Altura 70 mm

Anchura 70 mm

Profundidad 50 mm

**Conexión**

Sección máxima del conductor 2,50 - 2,50 mm<sup>2</sup>

**Conectividad**

Tipo de montaje Montaje con tornillos

**Seguridad**

Clase de protección de entrada (IP) IP20

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento -5 - +35 °C

**Texto**

Etiqueta Se puede insertar una lámina rotulada de dos colores con símbolos para Por favor, no molestar/Limpiar habitación y Entre, por favor/ Espere, por favor

**Características técnicas**

Serie 1930 / Serie Glas

**Sostenibilidad**

Sin halógenos Sí

Conforme REACH Sí

Conforme RoHS Sí