



WLF6653BG



Segnale luminoso a LED, illuminazione rossa/verde R.Classic nero lucido

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale 230 V

Potenza

Potenza assorbita 0,50 W

Potenza lampada ad incandescenza 0,5 - 0,5 W

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Illuminazione

Tipo di lampada LED

Materiali

Colore Nero

Codice RAL 9005

finitura superficiale Lucido

Materiale Metallo

Plastica

Trattamento Non trattato

Serie

Altezza 70 mm

Larghezza 70 mm

Profondità 50 mm

Connessione

Sezione del cavo 2,50 - 2,50 mm²

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - +35 °C

Testo

Etichettatura Lamine bicolore con stampa di simboli per non disturbare/pulire camera e prego entrare/prego attendere per

Adatto per

Serie 1930 / Serie Glas

Sostenibilità

Senza alogeni Sì

Conformità REACH - SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì