




WLF6653BG



Características técnicas

Tensão

Tensão nominal	230 V
----------------	-------

Potência

Potência consumida	0,50 W
Potência lâmpadas incandescentes	0,5 - 0,5 W

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Iluminação

Tipo de lâmpada	LED
-----------------	-----

Materiais

Cor	Preto
Código RAL	9005
Acabamento	Brilhante
Material	Metal Plástico
Tratamento	Sem tratamento

Dimensões

Altura	70 mm
Largura	70 mm
Profundidade	50 mm

Conexão

Secção transversal de condutores	2,50 - 2,50 mm ²
----------------------------------	-----------------------------

Conetividade

Tipo de montagem	Montagem por parafuso
------------------	-----------------------

Segurança

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - +35 °C
------------------------------	-------------

Texto

Etiqueta	São fornecidas folhas bicolores com símbolos impressos para Não incomodar/Arrumar o quarto e Entrar/Esperar
----------	---

Adequado para

R.x / Serie 1930/Glas / Serie R.classic

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim