




WLF6651WG



LED-Signallicht, weiße Beleuchtung R.Classic polarweiß, glänzend

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung	230 V
--------------	-------

Leistung

Verbrauchte Leistung in W	1 W
---------------------------	-----

Glühlampenlast	0,5 - 0,5 W
----------------	-------------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Beleuchtung

Art der Lampe	LED
---------------	-----

Werkstoff

Farbe	Polarweiß
-------	-----------

RAL Nummer	9010
------------	------

Glanzgrad	Glänzend
-----------	----------

Werkstoff	Metall Kunststoff
-----------	----------------------

Oberfläche	Unbehandelt
------------	-------------

Abmessungen

Höhe	70 mm
------	-------

Breite	70 mm
--------	-------

Tiefe	50 mm
-------	-------

Anschluss

Leiterquerschnitt	2,50 - 2,50 mm ²
-------------------	-----------------------------

Konnektivität

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Texte

Beleuchtung	Lichtfarbe kaltweiß
-------------	---------------------

Beschriftung	Folien mit Aufdruck von Symbolen einlegbar
--------------	--

Aufdruck	Ohne Aufdruck
----------	---------------

Geeignet für

Serie 1930 / Serie Glas	
-------------------------	--

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
-----------------	----

RoHS-konform	Ja
--------------	----