




WLF6651WG



Características técnicas

Tensão

Tensão nominal	230 V
----------------	-------

Potência

Potência consumida	1 W
Potência lâmpadas incandescentes	0,5 - 0,5 W

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Iluminação

Tipo de lâmpada	LED
-----------------	-----

Materiais

Cor	Branco
Código RAL	9010
Acabamento	Brilhante
Material	Metal Plástico
Tratamento	Sem tratamento

Dimensões

Altura	70 mm
Largura	70 mm
Profundidade	50 mm

Conexão

Secção transversal de condutores	2,50 - 2,50 mm ²
----------------------------------	-----------------------------

Conetividade

Tipo de montagem	Montagem por parafuso
------------------	-----------------------

Segurança

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - +35 °C
------------------------------	-------------

Texto

Iluminação	Cor branca clara e fria
Etiqueta	Folhas com gravação de símbolos inseríveis

Adequado para

R.x / Serie 1930/Glas / Serie R.classic	
---	--

Sustentabilidade

RECh - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim