



WDW5000CH

Chromknebel Serie Glas Messing, verchromt

Technische Eigenschaften

Architektur

Steuer-/Bedienelement Knebel

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 1

Werkstoff

Farbe Chrom

RAL Nummer 9006

Glanzgrad Glänzend

Werkstoff Messing

Oberfläche Verchromt

Abmessungen

Höhe 30 mm

Breite 44,695 mm

Tiefe 17,10 mm

Kapazität

Anzahl Module 0

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Ohne

Konnektivität

Montageart Schraubbefestigung

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Stoßfestigkeit IK IK07

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - +35 °C

Texte

Montageart Für Schraubbefestigung

Wippschalter/-taster Für Wipptaster
Für Wechsel-/Kreuzschalter

Kennzeichnung

Zusammenstellung Steuerelement

Geeignet für

Serie 1930 / Serie Glas / Serie R.classic

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja