



WDW5000CH

Mando cromado

Características técnicas

Arquitectura

Elemento de control/operación Maneta

Controles e indicadores

Número de teclas 1

Materiales

Colour Cromo

Código RAL 9006

Acabado de la superficie Brillante

Material Latón

Tratamiento Chapado en cromo

Dimensiones

Altura 30 mm

Anchura 44,695 mm

Profundidad 17,10 mm

Capacidad

Número de módulos 0

Conexión

Tipo de conector/toma de corriente Sin

Conectividad

Tipo de montaje Montaje con tornillos

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP) IP20

Resistencia al impacto IK IK07

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -5 - +35 °C

Texto

Tipo de montaje Para fijación atornillada

Pulsador/interruptor basculante Para pulsador basculante
Para conmutador/conmutador cruzado

Identificación

Disposición de montaje Elemento de control

Características técnicas

Serie 1930 / Serie Glas / Serie R.classic

Sostenibilidad

Sin halógenos Sí

Conforme REACH Sí

Conforme RoHS Sí