



WDW5000CH

Traversino in cromo Serie 1930/Glas

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando	Manetta
-------------------------------	---------

Controlli e indicatori

Numero di tasti	1
-----------------	---

Materiali

Colore	Cromo
Codice RAL	9006
finitura superficiale	Lucido
Materiale	Ottone
Trattamento	Cromato

Serie

Altezza	30 mm
Larghezza	44695 mm
Profondità	17,10 mm

Numero di moduli

Numero di moduli	0
------------------	---

Connessione

Tipo di connettore	Senza
--------------------	-------

Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite
---------------------------------	------------------

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce	No
--------------------------------------	----

Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Resistenza agli urti IK	IK07

Testo

Tipo di montaggio	Per fissaggio a vite
Interruttore/pulsante a bilanciere	Per pulsanti a bilanciere Per interruttore di commutazione/invertitore

Identificazione

Disposizione di montaggio	Elemento di controllo
---------------------------	-----------------------

Adatto per

Serie 1930 / Serie Glas

Sostenibilità

Senza alogeni	Si
Conformità REACH – SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si