



WDW5000CH

Serie 1930/Glas Pokrętko chromowane do łącznika obr. z pokrętkiem mosiądz chrom

Właściwości techniczne

Architektura

Element sterujący/obsługowy	Przełącznik
-----------------------------	-------------

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków	1
-------------------	---

Materiały

Kolor	Chrom
Kod RAL	9006
Wykończenie powierzchni	Połysk
Materiał	Mosiądz
Obróbka	Chromowany

Wymiary

Wysokość	30 mm
Szerokość	44,695 mm
Głębokość	17,10 mm

Pojemność

Liczba modułów	0
----------------	---

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	Bez
------------------	-----

Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe
----------------	-------------------

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK07

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - +35 °C
-------------------------	-------------

Dodatkowe informacje

Montaż	Do mocowania śrubowego
Łącznik klawiszowy/klawiszowy przyciskowy	Do łączników klawiszowych przyciskowych Do łączników schodowych/krzyżowych

Identyfikacja

Konfiguracja elementów	Element sterowania
------------------------	--------------------

Odpowiednie do

Serie 1930 / Serie Glas / Serie R.classic

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACh – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak