



WDW5000CH

## Knevel van messing, Serie Glas

### Technische eigenschappen

#### Uitvoering

Bedieningselement	Schakel
-------------------	---------

#### Bediening en signalering

Aantal toetsen	1
----------------	---

#### Materiaal

Kleur	Chroom
RAL-code	9006
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Messing
Oppervlakte behandeling	Verchroomd

#### Afmetingen

Hoogte	30 mm
Breedte	44695 mm
Diepte	17,10 mm

#### Capaciteit

Aantal modules	0
----------------	---

#### Aansluiting

Type connector/steker	Zonder
-----------------------	--------

#### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

#### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK07

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - +35 °C
---------------------	-------------

#### Teksten

Montagewijze	Voor schroefbevestiging
Wipchakelaar/-impulsdrukker	Voor wipimpulsdrukker Voor wissel-/kruisschakelaar

#### Identificatie

Samenstelling	Bedieningselement
---------------	-------------------

#### Geschikt voor

Serie 1930 / Serie Glas / Serie berker R.classic

#### Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja