



WDW5000CH

Vred, 1930 glas, mässing, krom

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Styr/manöverelement	Vippa
---------------------	-------

Kontroller och indikatorer

Antal knappar	1
---------------	---

Material

Färg	Krom
RAL-kod	9006
Ytbehandling	Blank
Material	Mässing
Behandling	Förkromad

Dimensioner

Höjd	30 mm
Bredd	44695 mm
Djup	17,10 mm

Kapacitet

Antal moduler	0
---------------	---

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Utan
Typ av montering	Skruvmontering

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtålighet IK	IK07

Användningsförhållanden

Drifttemperatur	-5 - +35 °C
-----------------	-------------

Text

Utförande	För skruvfästning
Vippa strömställare/ tryckknapp	Tryckknappar Enkel

Identifiering

Sammansättning	Centrumbricka
----------------	---------------

Lämplig för

Serie 1930 / Serie Glas / Serie R.classic

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja