



WLF6652BG



Ledmodule RGB, R.Classic zwart

Technische karakteristieken

Spanning

Nominale spanning 230 V

Vermogen

Opgenomen vermogen in W 2 W

Vermogen gloeilamp 0,5 - 0,5 W

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Verlichting

Type lamp Led

Materiaal

Kleur Zwart

RAL-kleur 9005

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Metaal

Kunststof

Oppervlaktebehandeling Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte 70 mm

Breedte 70 mm

Diepte 50 mm

Aansluiting

Leidingdoorsnede 2,50 - 2,50 mm²

Connectiviteit

Aansluitwijze Schroefbevestiging

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP20

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - +35 °C

Teksten

Verlichting Lichtkleuren koudwit, warmwit, blauw, oranje, rood, groen, paars (magenta) en kleurendoorloop via drukknopoproepbaar
De kleursequentie kan op elke positie worden gestopt met de drukknop.

Etikettering Folie met opdruk van insteekbare symbolen

Geschikt voor

Serie berker 1930/Glas

Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

REACH conform Ja

RoHS conform Ja