




WLF6652BG



**LED-Signallicht RGB R.Classic schwarz, glänzend**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

|              |       |
|--------------|-------|
| Nennspannung | 230 V |
|--------------|-------|

**Leistung**

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Verbrauchte Leistung in W | 2 W         |
| Glühlampenlast            | 0,5 - 0,5 W |

**Frequenz**

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

**Beleuchtung**

|               |     |
|---------------|-----|
| Art der Lampe | LED |
|---------------|-----|

**Werkstoff**

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Farbe      | Schwarz              |
| RAL Nummer | 9005                 |
| Glanzgrad  | Glänzend             |
| Werkstoff  | Metall<br>Kunststoff |
| Oberfläche | Unbehandelt          |

**Abmessungen**

|        |       |
|--------|-------|
| Höhe   | 70 mm |
| Breite | 70 mm |
| Tiefe  | 50 mm |

**Anschluss**

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Leiterquerschnitt | 2,50 - 2,50 mm <sup>2</sup> |
|-------------------|-----------------------------|

**Konnektivität**

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Montageart | Schraubbefestigung |
|------------|--------------------|

**Sicherheit**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--------------------------------|------|

**Einsatzbedingungen**

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | -5 - +35 °C |
|--------------------|-------------|

**Texte**

|              |                                                                                                                                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beleuchtung  | Lichtfarben kaltweiß, warmweiß, blau, orange, rot, grün, violett (magenta) und Farbdurchlauf über Taster aufrufbar<br>Farbverlauf an beliebiger Stelle über den Taster anzuhalten |
| Beschriftung | Folien mit Aufdruck von Symbolen einlegbar                                                                                                                                        |

**Geeignet für**

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Serie 1930 / Serie Glas / Serie R.classic |
|-------------------------------------------|

**Nachhaltigkeit**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogenfrei     | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |