



WDE38112145



Jaloezieschakelaar 1-p + centraalstuk, Serie R.classic zwart

Technische karakteristieken

Materiaal

Kleur	Zwart
RAL-kleur	9005

Bediening en signalisatie

Jaloezieschakelaar/-impulsdrukknop	Schakelaar enkelpolig
------------------------------------	-----------------------

Materiaal

Afwerking oppervlakte	Glanzend
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	0 %
Materiaal	Metaal Kunststof
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Elektrische Stroom

Schakelstroom	10 AX (100W LED (SBL))
Schakelstroom	10 A

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - +35 °C
---------------------	-------------

Teksten

Schakelmodus	Met 0-stand
Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Montagewijze	Met klem-/schroefbevestiging

Aansluiting

Type connector/stekker	Schroefaansluiting
------------------------	--------------------

Geschikt voor

Serie berker R.classic

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----