




WDE38112145



#### Características técnicas

##### Materiais

|            |       |
|------------|-------|
| Cor        | Preto |
| Código RAL | 9005  |

##### Controlos e indicadores

|                                                               |                        |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| Tipo de interruptor/botão de pressão para persiana de lamelas | Interruptor de 1 polos |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|

##### Materiais

|                                                         |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| Acabamento                                              | Brilhante         |
| Contém material reciclado (% do peso total do plástico) | 0 %               |
| Material                                                | Metal<br>Plástico |
| Tratamento                                              | Sem tratamento    |

##### Tensão

|                |       |
|----------------|-------|
| Tensão nominal | 250 V |
|----------------|-------|

##### Corrente elétrica

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Poder de corte | 10 AX (100W LED (SBL)) |
| Poder de corte | 10 A                   |

##### Segurança

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Índice de proteção IP | IP20 |
|-----------------------|------|

##### Condições de utilização

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Temperatura de funcionamento | -5 - +35 °C |
|------------------------------|-------------|

##### Texto

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Modo de comutação  | Com posição neutra               |
| Tipo de ligação    | Com terminais de parafuso        |
| Modo de instalação | Com fixação por parafuso/grampas |

##### Conexão

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Tipo de conector/ficha | Terminal de parafuso |
|------------------------|----------------------|

##### Adequado para

|                 |  |
|-----------------|--|
| Serie R.classic |  |
|-----------------|--|

##### Sustentabilidade

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Conformidade RoHs | Sim |
|-------------------|-----|