



WDE38112145



Η.ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΛΩΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ R.CLASSIC ΜΑΥΡΟ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Υλικά

Χρώμα	Μαύρο
Κωδικός RAL	9005

Έλεγχοι και ενδείξεις

Τύπος διακόπτη ρολών	μονοπολικός διακόπτης
----------------------	-----------------------

Υλικά

Φινίρισμα επιφάνειας	Γυαλιστερό
Περιέχει ανακυκλωμένο υλικό (% του συνολικού βάρους του πλαστικού)	0 %
Υλικό	Μέταλλο Πλαστικό
Μεταχείριση	Ακατέργαστο

Τάση

Ονομαστική τάση	250 V
-----------------	-------

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα διακοπής	10 AX (100W LED (SBL))
Ρεύμα διακοπής	10 A

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
---------------------------	------

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5 - +35 °C
-------------------------	-------------

Κείμενο

Λειτουργία διακόπτη	Με θέση ουδέτερου
Είδος σύνδεσης	Με βιδωτούς ακροδέκτες
Τρόπος εγκατάστασης	Με σφιγκτήρα/βίδα στερέωσης

Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης	Βιδωτοί ακροδέκτες
----------------	--------------------

Κατάλληλο για

Serie R.classic

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----