



WLS1800BG



**Steckdose mit Schutzkontaktstift u. erh.BS Serie R.Classic schwarz, glänzend**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung 250 V

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 16 A

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur -5 - +35 °C

**Frequenz**

Frequenz 50 - 60 Hz

**Werkstoff**

Farbe Schwarz

RAL Nummer 9005

Glanzgrad Glänzend

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) 0 %

**Abmessungen**

Höhe 71 mm

Breite 71 mm

Tiefe 40,90 mm

Anzahl Einheiten 1

Einbautiefe Unterputz-Dosen 40 mm

Einbautiefe 31,40 mm

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Leiterquerschnitt 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

**Installation, Montage**

Montage auf Unterputz

**Konnektivität**

Anschlussart Schraubanschluss

Mit Krallenbefestigung Ja

Montageart Schraubbefestigung  
Krallenbefestigung

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose Schutzkontaktstift

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Ja

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld Nein

Vorbestückt mit Ohne

**Abdeckung, Tür**

Deckelausführung Ohne Deckel

**Kapazität**

Anzahl Module 1

---

**Sicherheit**

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
Stoßfestigkeit IK	IK05
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20

---

**Funktionen**

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

---

**Kennzeichnung**

Mit Aufdruck	Nein
--------------	------

---

**Texte**

Abdeckung	Zentralplatte
Verdrahtung	Durchverdrahtung möglich
Schutz	Erhöhter Berührungsschutz
Anschlussart	Mit Schraub-Liftklemmen
Beschriftung	Ohne Beschriftungsfeld
Typ	Flexible Montage in 45°-Schritten

---

**Geeignet für**

Serie R.classic	
-----------------	--

---

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja