



WLS7612WG

Envolveur avec capot prise de courant 2P+T, R.1/R.3, blanc polaire brillant

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Obturateur

Matières

Couleur Blanc polaire

Code RAL 9010

Finition de la surface Brillant

Matière Thermoplastique

Traitement Non traité

Dimensions

Hauteur 50 mm

Largeur 50 mm

Profondeur 35 mm

Capacité

Nombre de modules 0

Raccordement

Type de connexion / prise Sans

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Équipement

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière No

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage No

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK05

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - +35 °C

Textes

Mode d'installation Pour fixation par vis

Identification

r Disposition d'assemblage Obturateur

Durabilité

Sans halogène Oui

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui