



WLS7612WG

Technické vlastnosti

Architektura

Řídicí/ovládací prvek Centrální krycí deska

Materiál

Barva Polární bílá
 Kód RAL 9010
 Povrchová úprava Lesklý
 Materiál Termoplast
 Povrch Neošetřený

Rozměry

Výška 50 mm
 Šířka 50 mm
 Hloubka 35 mm

Kapacita

Počet modulů 0

Připojení

Typ konektoru/zástrčky Bez

Konektivita

Druh montáže Upevnění šrouby

Vybavení

Monitorovací okno / světelný výstup Ne

Příslušenství

Popisové pole Ne

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP20
 Mechanická odolnost IK IK05

Podmínky použití

Provozní teplota -5 - +35 °C

Texty

Způsob montáže Pro přišroubování

Identifikace

Montážní uspořádání Centrální krycí deska

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny Ano
 Bez REACh-SVHC Ano
 V souladu se směrnicí RoHS Ano