



WDE38112189



**Interrupt rot store 1p enjoliveur, bouton rotatif, Serie R.classic, blc pol brill**

**Caractéristiques techniques**

**Matières**

Couleur	Blanc polaire
Code RAL	9010

**Commandes et indicateurs**

Type d'interrupteur / bouton-poussoir pour store	Interrupteur unipolaire
--	-------------------------

**Matières**

Finition de la surface	Brillant
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)	0 %
Matière	Métal PVC
Traitement	Non traité

**Tension**

Tension nominale	250 V
------------------	-------

**Courant électrique**

Courant de commutation	10 AX (100W LED (SBL))
Courant de commutation	10 A

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 - +35 °C
------------------------	-------------

**Textes**

Type de commutation	Avec position 0
Type de raccordement	Avec bornes à vis
Mode d'installation	Avec fixation par orne/vis

**Raccordement**

Type de connection / prise	Borne à vis
----------------------------	-------------

**Adapté à**

R.Classic	
-----------	--

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----