



WDE38112189



## Jaloezieschakelaar 1-p + centraalstuk, Serie R.classic wit

### Technische karakteristieken

#### Materiaal

Kleur	Polarwit
RAL-kleur	9010

#### Bediening en signalisatie

Jaloezieschakelaar/-impulsdrukknop	Schakelaar enkelpolig
------------------------------------	-----------------------

#### Materiaal

Afwerking oppervlakte	Glanzend
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	0 %
Materiaal	Metaal Kunststof
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld

#### Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

#### Elektrische Stroom

Schakelstroom	10 AX (100W LED (SBL))
Schakelstroom	10 A

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - +35 °C
---------------------	-------------

#### Teksten

Schakelmodus	Met 0-stand
Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Montagewijze	Met klem-/schroefbevestiging

#### Aansluiting

Type connector/stekker	Schroefaansluiting
------------------------	--------------------

#### Geschikt voor

Serie berker R.classic

#### Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----