




WDE38112189



**Jalousie-Drehschalter 1polig UP, m. Zentralstück, Drehknopf, R.classic polarweiß**

**Technische Eigenschaften**

**Werkstoff**

Farbe	Polarweiß
RAL Nummer	9010

**Bedienelemente und Anzeigen**

Jalousieschalter/-taster	Schalter 1-polig
--------------------------	------------------

**Werkstoff**

Glanzgrad	Glänzend
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	0 %
Werkstoff	Metall Kunststoff
Oberfläche	Unbehandelt

**Spannung**

Nennspannung	250 V
--------------	-------

**Elektrischer Strom**

Schaltstrom	10 AX (100W LED (SBL))
Schaltstrom	10 A

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-5 - +35 °C
--------------------	-------------

**Texte**

Schaltart/Variante	Mit 0-Stellung
Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Montageart	Mit Klemm-/Schraubbefestigung

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
-----------------------	------------------

**Geeignet für**

Serie R.classic	
-----------------	--

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----