



WTS1800BG



Presa con spinotto di messa a terra Serie 1930/Glas nero lucido

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale	250 V
-------------------	-------

Corrente

Corrente nominale	16 A
-------------------	------

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Materiali

Colore	Nero
Codice RAL	9005
finitura superficiale	Lucido
Materiale	Duroplastica
Trattamento	Non trattato
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)	0 %

Serie

Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	44,10 mm
Numero di unità	1
Profondità delle scatole da incasso	31 mm
Profondità di installazione	31,30 mm

Connessione

Tipo di connettore	Terminale a vite
Sezione del cavo	1,0 - 2,5 mm ²

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

Connettività

Tipo di connessione	Terminale a vite
Con montaggio ad artiglio	Sì
Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite Montaggio a uncino
Tipo di connettore/spina USB	Norma francese NF

Equipaggiamento

Tipo di connettore/spina presa	Pin contatto di protezione
Inserto centrale ruotato	Sì
Con coperchio a cerniera	No
Con spinotto di protezione rotondo	Sì
Con lampada di segnalazione	No
Con serratura	No

Acessori

Con campo per l'etichetta	No
Pre-equipaggiato con	nessuno

Porta / coperchio

Tipo di coperchio	Senza coperchio
-------------------	-----------------

Numero di moduli

Numero di moduli	1
------------------	---

Protezione

Con protezione dal contatto incrementata	Si
Resistenza agli urti IK	IK02
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20

Funzioni

Con illuminazione di orientamento	No
Con illuminazione funzionale	No

Identificazione

Con stampa	No
------------	----

Testo

Custodia	Piastra centrale
Protezione	Protezione elevata contro i contatti
Tipo di connessione	Con morsetti a sollevamento a vite

Adatto per

Serie 1930 / Serie Glas

Sostenibilità

Senza alogeni	Si
Conformità ROHS	Si